

Mini Pocket Mouse[®]

Ruban de correction blanc

Caractéristiques Principales

- Dimension réduite pour rangement compact
- Très facile à utiliser et ergonomique
- Application précise et nette
- Réécriture instantanée
- Sans odeur, simple à utiliser par les enfants
- Ruban papier pour un meilleur contrôle

Processus et Contrôles

- Pièces injectés
- Décoration sérigraphiée

Contrôles Laboratoires

- Tests de couverture et d'application sur différentes surfaces
- Résistance de l'étui à la casse, test de vieillissement
- Résistance du ruban à la tension

Contrôles de production

- Contrôle des composants avant assemblage : aspect et dimensions des zones les plus sensibles
- Contrôle de tous les composants sous-traités avant leur utilisation en production, pour atteindre les standards de qualité
- Contrôles aléatoires effectués par les fournisseurs
- Vérification de l'aspect et du fonctionnement de 100% des produits finis
- AQL standards utilisés pour l'approbation de tous les composants

Normes de sécurité de la Production

- Détection des métaux lourds par un laboratoire indépendant (EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 91/338/EEC)
- Produit sans latex
- Produit sans phthalates (DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP & BBP)

Corps en plastique AS

Corps transparent pour un niveau de ruban visible
 Longueur : 7.6 cm
 Epaisseur : 2 cm
 Hauteur : 4 cm



Applicateur en POM



Roue sur un axe unique



Film à base de papier

5 mm de large x 5 m de long



Environnement

- Produits sans PVC
- Emballage conforme à la norme d'emballage et à la directive européenne sur les rebus (94/62/EC)



Programme de responsabilité social

- Code de conduite du Groupe BIC basé suivant sur la convention OIT (Organisation Internationale du Travail)
- Procédure d'auto évaluation

